

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.3/4-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.3/4-8
GTIN	4062406036232
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	88,9 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	3,175 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	8
Celková dĺžka L	220 mm
Ø otvoru pod závit	41,4 mm
Ø závitú	44,45 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závitú	UN

Velkosť závitú	1.3/4-8 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník