

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/2-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.1/2-24
GTIN	4062406035907
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	200 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	32 mm
Ø otvoru pod závit	37,3 mm
Ø závit	38,1 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	1,058 mm
Hĺbka závit	76,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	24
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1.1/2-24 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník