

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.5-44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	3,18 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Hĺbka závit	9,54 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Chodov na palec	44
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Stúpanie závitov	0,577 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	5-44-UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník