

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 9/16-18
GTIN	4062406034979
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,411 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	11 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø závitu	14,29 mm
Hĺbka závitu	57,16 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Chodov na palec	18
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Druh závitu	UNF

Velkosť závitú	9/16-18 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník