

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 3/4-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	11 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	18,1 mm
Hĺbka závitú	57,15 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Chodov na palec	24
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závitú	19,05 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	3/4-24 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník