

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 15/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 15/16-12
GTIN	4062406035358
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	21,8 mm
Hĺbka závitú	47,64 mm
Chodov na palec	12
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø závitú	23,812 mm
Druh závitú	UN

Velkosť závitú	15/16-12 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník