

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 1.1/8-16
GTIN	4062406037772
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,588 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	27,1 mm
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	180 mm
Ø závit	28,575 mm
Hĺbka závit	57,15 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Chodov na palec	16
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.1/8-16 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník