

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1/4-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1/4-48
GTIN	4062406034535
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	80 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,529 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	19,05 mm
Ø závitú	6,35 mm
Ø otvoru pod závit	5,85 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Norma	DIN 371
Chodov na palec	48
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	1/4-48 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník