

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.6-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 NO.6-40
GTIN	4062406034344
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	3 mm
Hĺbka závitú	10,53 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	56 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Ø závitú	3,51 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	40
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,95 mm
Ø stopky D _s	4 mm
Druh závitú	UNF

Velkosť závitú	6-40 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník