

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.5/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.5/16-16
GTIN	4062406035747
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Chodov na palec	16
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	66,69 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,588 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Ø otvoru pod závit	31,75 mm
Ø závit	33,338 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	1.5/16-16 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník