

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 5/16-24
GTIN	4062406034665
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 371
Hĺbka závitú	23,82 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø závitú	7,94 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	24
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitú	UNF

Velkosť závitú	5/16-24 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník