

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 9/16-24
GTIN	4062406034955
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	57,16 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Chodov na palec	24
Ø otvoru pod závit	13,4 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	14,29 mm
Druh závitú	UNEF

Velkosť závitú	9/16-24 UNEF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník