

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 15/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 15/16-20
GTIN	4062406035334
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	18 mm
Ø závit	23,812 mm
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	47,64 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	22,7 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	20
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	15/16-20 UNEF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník