

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130030 1-24   |
| GTIN             | 4062406035372 |
| Trieda položky   | 10N           |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 20 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 16 mm    |
| Chodov na palec         | 24       |
| Počet napínacích drážok | 4        |
| Norma                   | DIN 376  |
| Stúpanie závitov        | 1,058 mm |
| Počet rezných hrán Z    | 4        |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Celková dĺžka L         | 160 mm   |
| Ø závit                 | 25,4 mm  |
| Hĺbka závit             | 76,2 mm  |
| Ø otvoru pod závit      | 24,5 mm  |
| Druh závit              | UNS      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitů           | 1-24 UNS                                  |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitů    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | ASME B1.1                                 |
| Tolerančná trieda        | 1B  |
| Tolerančná trieda        | 2B  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | 3B  |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |