

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.8-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 NO.8-36
GTIN	4062406034368
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	63 mm
Chodov na palec	36
Hĺbka závit	12,51 mm
Ø závit	4,17 mm
Stúpanie závitov	0,706 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	8-36 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník