

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.12-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 NO.12-28
GTIN	4062406034504
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø závit	5,49 mm
Hĺbka závit	16,47 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	28
Norma	DIN 371
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	12-28 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník