

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.3/4-16
GTIN	4062406036195
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	88,9 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Ø závitú	44,45 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Chodov na palec	16
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Druh závitú	UN

Velkosť závitú	1.3/4-16 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník