

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.1/4-14
GTIN	4062406035679
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	14
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Hĺbka závitú	63,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Ø otvoru pod závit	30 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø závitú	31,75 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	1.1/4-14 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník