

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/8-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1.1/8-14
GTIN	4062406035549
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Ø otvoru pod závit	27 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	28,575 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Chodov na palec	14
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	180 mm
Hĺbka závit	57,15 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1.1/8-14 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník