

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 5/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 5/8-20
GTIN	4062406035037
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	20
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	15,88 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Ø otvoru pod závit	14,67 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,27 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	5/8-20 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník