

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 7/16-20
GTIN	4062406034818
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	33,33 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Chodov na palec	20
Ø závitú	11,11 mm
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Druh závitú	UNF

Velkosť závitú	7/16-20 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník