

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 5/16-24
GTIN	4062406036904
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø závit	7,94 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Hĺbka závit	23,82 mm
Norma	DIN 371
Chodov na palec	24
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	5/16-24 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník