

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130030 7/16-27 |
| GTIN | 4062406034795 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Celková dĺžka L | 110 mm |
| Ø závit | 11,11 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 33,33 mm |
| Chodov na palec | 27 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Stúpanie závitov | 0,94 mm |
| Ø otvoru pod závit | 10,2 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 7 mm |
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Druh závit | UNS |

| | |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitú | 7/16-27 UNS |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |