

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.5-40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130031 NO.5-40
GTIN	4062406036577
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závit	9,54 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,59 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,635 mm
Norma	DIN 371
Chodov na palec	40
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø závit	3,18 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	5-40 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník