

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 9/16-18
GTIN	4062406037215
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Hĺbka závitú	57,16 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	11 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø závitú	14,29 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	18
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	9/16-18 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník