

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-27**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130031 9/16-27
GTIN	4062406037185
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Ø závit	14,29 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,941 mm
Chodov na palec	27
Ø otvoru pod závit	13,4 mm
Hĺbka závit	57,16 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	9/16-27 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník