

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 3/4-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 3/4-27
GTIN	4062406039615
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	18,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	19,05 mm
Stúpanie závitov	0,941 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Chodov na palec	27
Hĺbka závit	57,15 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	3/4-27 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník