

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1.3/8-12
GTIN	4062406040291
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závitu	34,925 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	28 mm
Hĺbka závitu	69,85 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	12
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	32,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	200 mm
Druh závitu	UNF

Velkosť závitú	1.3/8-12 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník