

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.5-44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130035 NO.5-44 |
| GTIN | 4062406038809 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø závit | 3,18 mm |
| Celková dĺžka L | 56 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Hĺbka závit | 9,54 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 2,7 mm |
| Chodov na palec | 44 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Stúpanie závitov | 0,577 mm |
| Ø stopky D _s | 3,5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 2,7 mm |
| Druh závit | UNF |

| | |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitú | 5-44-UNF |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |