

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 3/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 3/8-16
GTIN	4062406039240
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	28,59 mm
Ø závit	9,525 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	7,95 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Chodov na palec	16
Ø stopky D _s	10 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	100 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	3/8-16 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník