

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.5/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 1.5/8-10
GTIN	4062406038342
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	24 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Ø otvoru pod závit	39 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	10
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	200 mm
Hĺbka závitú	82,55 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø závitú	41,275 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	1.5/8-10 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník