

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1/2-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1/2-27
GTIN	4062406039349
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,941 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	27
Ø otvoru pod závit	11,85 mm
Hĺbka závitú	25,4 mm
Ø závitú	12,7 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	1/2-27 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník