

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.10-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.10-48
GTIN	4062406038878
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	70 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Hĺbka závitú	14,49 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Chodov na palec	48
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	4,83 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,35 mm
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	10-48 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník