

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.9/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1.9/16-20
GTIN	4062406040475
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	38,49 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Hĺbka závit	79,38 mm
Ø závit	39,688 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Chodov na palec	20
Ø stopky D _s	32 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závit	UN

Velkosť závitú	1.9/16-20 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník