

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 3/8-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 3/8-27
GTIN	4062406039202
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	28,59 mm
Chodov na palec	27
Ø otvoru pod závit	8,7 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN 371
Ø závitú	9,525 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Stúpanie závitov	0,941 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	3/8-27 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník