

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.3-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø závit	2,52 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	48
Celková dĺžka L	50 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	0,529 mm
Hĺbka závit	7,56 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	3-48 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník