

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.1/8-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.1/8-8
GTIN	4062406042295
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	25,5 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	8
Ø závit	28,575 mm
Stúpanie závitov	3,175 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Hĺbka závit	57,15 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.1/8-8 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník