

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/4-5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1.3/4-5
GTIN	4062406040727
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	5,08 mm
Chodov na palec	5
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	39,26 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Hĺbka závit	88,9 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Ø závit	44,45 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	1.3/4-5 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník