

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.1/2-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1.1/2-10
GTIN	4062406040444
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Chodov na palec	10
Ø otvoru pod závit	35,7 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitov	76,2 mm
Ø závitov	38,1 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závitov	UNS

Velkosť závitú	1.1/2-10 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník