

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 5/8-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 5/8-14
GTIN	4062406039547
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Chodov na palec	14
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	14,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	15,88 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	5/8-14 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník