

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.4-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.4-48
GTIN	4062406038786
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø závitu	2,85 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	8,55 mm
Chodov na palec	48
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	56 mm
Ø otvoru pod závit	2,4 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitu	UNF

Velkosť závitú	4-48 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník