

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.1/4-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.1/4-7
GTIN	4062406042431
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	28,05 mm
Hĺbka závit	63,5 mm
Chodov na palec	7
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	31,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	25 mm
Stúpanie závitov	3,629 mm
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	1.1/4-7 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník