

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.1-72****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.1-72
GTIN	4062406038724
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	72
Stúpanie závitov	0,353 mm
Počet rezných hrán Z	2
Hĺbka závitú	5,55 mm
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø závitú	1,85 mm
Ø otvoru pod závit	1,55 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Počet napínacích drážok	2
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	2,8 mm
Druh závitú	UNF

Velkosť závitú	1-72 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník