

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/4-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.3/4-20
GTIN	4062406042899
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	43,25 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	220 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	20
Ø závit	44,45 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	88,9 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.3/4-20 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník