

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.11/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.11/16-20
GTIN	4062406042844
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 376
Ø závit	42,862 mm
Chodov na palec	20
Ø otvoru pod závit	41,68 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	85,72 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.11/16-20 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník