

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 7/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 7/16-16
GTIN	4062406041557
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	11,11 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Hĺbka závit	33,33 mm
Ø otvoru pod závit	9,576 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	16
Stúpanie závitov	1,588 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	7/16-16 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník