

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/4-5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	39,26 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	5,08 mm
Hĺbka závitů	88,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Ø závitů	44,45 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	5
Druh závitů	UNC-LH

Velkosť závitú	1.3/4-5 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník