



Laserový merač vzdialeností DISTO™, Typ: D2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465550 D2
GTIN	7640110696347
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom s jednoducho ovládateľnou klávesnicou so symbolmi. Vysoko kvalitná **Leica sklenená optika** v stabilnom **magnéziomom telese s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám**. Osvetlený a otočný farebný displej pre optimálnu čitateľnosť. Power Range Technologie™ pre merania **do 150 m bez cieľovej tabulky**. Laserová trieda 2 skúšaná podľa ISO 16331-1. Malý a praktický laserový merac vzdialenosti na použitie v interiéri.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Ochranná taška a pútko na ruku. Malý a praktický laserový merac vzdialenosti na použitie v interiéri.

Upozornenie:

Prenos údajov cez Bluetooth® Smart, aj do smartfónov prostredníctvom aplikácie Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzie 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednoduché vytváranie náčrtov.

Technický opis

Hmotnosť	100 g
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Dĺžka	116 mm
Výška	26 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Dosah	100 m
Dodatok/odčítanie	áno
Vyvolanie posledných meraní	áno
minimálne/maximálne meranie	áno
Šírka	44 mm
Výpočet plochy a objemu	áno
Zásobovanie prúdom	081561 LR3
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
multifunkčný koncový diel	áno
Presnosť merania	±1,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3