

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.1/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.1/8-10
GTIN	4062406042288
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Chodov na palec	10
Ø závit	28,575 mm
Ø otvoru pod závit	26,25 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	57,15 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	2,54 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1.1/8-10 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník