

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.3-56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závit	7,56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	2,52 mm
Chodov na palec	56
Stúpanie závitov	0,454 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	3-56 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník